


Вилка штока SG-M12X1,25

Номер деталі: 6145

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	M12x1,25
Відповідає стандарту	DIN 71752 ISO 8140
Різьбове з'єднання	Внутрішня різьба M12x1,25
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Придатність для виробництва Li-ion акумуляторів	Сплави з масовим вмістом міді більше 1% виключаються з використання. Друковані плати, кабелі, електричні з'єднувачі та котушки виключаються
Температура навколишнього середовища	-40 °C...150 °C
Вага продукту	166 g
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал болта	Сталь Оцинкований
Матеріал вилки	Сталь Оцинкований
Матеріал гайки	Сталь Оцинкований