


# Вилка штока SG-M20X1,5

Номер деталі: 6147

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                                     | Значення  |
|---|---|
| Розмір  | M20x1,5   |
| Відповідає стандарту                            | ISO 8140  |
| Різьбове з'єднання                              | Внутрішня різьба M20x1,5  |
| Клас корозійної стійкості (CRC)                 | 1 - низький опір корозії  |
| Відповідність LABS                              | VDMA24364-B2-L  |
| Придатність для виробництва Li-ion акумуляторів | Сплави з масовим вмістом міді більше 1% виключаються з використання. Друковані плати, кабелі, електричні з'єднувачі та котушки виключаються |
| Температура навколишнього середовища            | -40 °C...150 °C   |
| Вага продукту                                   | 793 g   |
| Інформація про матеріали                        | Відповідно до RoHS  |
| Матеріал болта                                  | Сталь<br>Оцинкований  |
| Матеріал вилки                                  | Сталь<br>Оцинкований  |
| Матеріал гайки                                  | Сталь<br>Оцинкований  |