

Заглушка CV-PK-4-B

Номер деталі: 6214

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір упаковки	10
Робочий тиск в залежності від температури	-0.095 МПа...1 МПа -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура навколишнього середовища	-10 °C...80 °C
Пневматичний порт 1	Для шланга з зовнішнім Ø 6 мм Для ніпеля внут. Ø 4 мм з накидною гайкою
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал кришки	TPE-U (PU)