


Фітинг з накидною гайкою кутовий GCK-3/8-PK-6-KU

Номер деталі: 6271

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Номінальний розмір	4.9 mm
Положення монтажу	Будь-який
Конструкція	L форма
Розмір упаковки	10
Робочий тиск у повному температурному діапазоні	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar
Робочий тиск у всьому діапазоні температур	-13.775 psi...145 psi
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Пневматичний порт 1	Зовнішня різьба R3/8
Пневматичне з'єднання 2	для пневмотрубки зовн. Ø 8 мм Для вставного ніпеля з внутрішнім Ø 6 мм з гайкою
Матеріал накидної гайки	POM
Матеріал цапфи з гвинтом	POM
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS