

T-подібний фітинг FCK-3-PK-4-KU

Номер деталі: 6274

FESTO



Технічні дані

| Особливості | Значення |
|---|--|
| Номінальний розмір | 3.4 mm |
| Положення монтажу | Будь-який |
| Конструкція | Форма T |
| Розмір упаковки | 10 |
| Робочий тиск у повному температурному діапазоні | -0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar |
| Робочий тиск у всьому діапазоні температур | -13.775 psi...145 psi |
| Робоче середовище | Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:::] |
| Примітка щодо робочого/пілотного середовища | Можлива робота з мастилом |
| Відповідність LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Температура навколишнього середовища | -10 °C...60 °C |
| Пневматичний порт 1 | Для шланга з зовнішнім Ø 6 мм Для ніпеля внут. Ø 4 мм з накидною гайкою |
| Пневматичне з'єднання 2 | для пневмотрубки зовн. Ø 6 мм Для ніпеля внут. Ø 4 мм з гайкою |
| Матеріал накидної гайки | POM |
| Інформація про матеріали | Відповідно до RoHS |
| Матеріал конектора | POM |