

Кільцева деталь ТК-1/8-РК-4-КУ

Номер деталі: 6284

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Робочий тиску у повному температурному діапазоні	0 bar...10 bar
Морська класифікація	Див. сертифікат
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Пневматичний порт 1	Зовнішня різьба G1/8
Пневматичне з'єднання 2	Для ніпеля внут. Ø 4 мм з гайкою
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS