

Кільцева деталь ТК-1/4-РК-6-КУ

Номер деталі: 6287

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Робочий тиск у повному температурному діапазоні	0 bar...10 bar
Морська класифікація	Див. сертифікат
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Пневматичний порт 1	Зовнішня різьба G1/4
Пневматичне з'єднання 2	Для вставного ніпеля з внутрішнім Ø 6 мм з гайкою
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS