


Модуль I ZK-1/8-B

Номер деталі: 6680

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Функція клапана	Функція I (елемент логічний)
Пневматичний порт 1	G1/8
Пневматичне з'єднання 2	G1/8
Тип кріплення	з наскрізним отвором
Стандартна номінальна витрата	550 l/min
Робочий тиск	1 bar...10 bar
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Матеріал корпусу	Кований алюмінієвий сплав Анодований
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Номінальний розмір	4.5 mm
Положення монтажу	Будь-який
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура середовища	-10 °C...60 °C
Вага продукту	45 g
Пневматичний порт 3	G1/8
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріальні ущільнення	NBR