

Блок колектора FR-4-3/8-B

Номер деталі: 6703

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Номінальний розмір	15 mm
Положення монтажу	Будь-який
Робочий тиск у повному температурному діапазоні	0 bar...16 bar
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7::-]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Клас корозійної стійкості (CRC)	0 - відсутність корозійного напруження
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура навколишнього середовища	-10 °C...80 °C
Вага продукту	75 g
Кількість виходів	3
Кількість провідників	1
Пневматичний порт 1	Внутрішня різьба G3/8
Пневматичне з'єднання 2	Внутрішня різьба G3/8
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал корпусу	Алюміній литий під тиском