

Електромагнітна котушка MSFW-110-50/60

Номер деталі: 6720

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Положення монтажу	Будь-який
Індикатор положення перемикача	Немає
Мінімальний час дотягування	10 ms
Робочий цикл	100%
Коефіцієнт потужності $\cos \{\phi\}$	0.7
Характеристики котушки	110 V AC: 50/60 Hz, пускова потужність 9,0 VA, утримуюча потужність 7,0 VA
Допустимі коливання частоти	+/- 5 %
Допустимі коливання напруги	+/- 10 %
Знак CE (див. декларацію про відповідність)	Відповідно до директиви ЄС щодо низьковольтного обладнання
Знак UKCA (див. Декларацію відповідності)	Згідно з правилами Великобританії щодо електрообладнання
Відповідність LABS	VDMA24364-C1-L
Ступінь захисту	IP65
Температура навколишнього середовища	-5 °C...40 °C
Максимальний момент дотягування розетки	0.4 Nm
Вага продукту	55 g
Електричне підключення	3-ріп Під'єднаннючі роз'єми за стандартом Festo для MSSD-F
Тип кріплення	3 накатною гайкою
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал магнітної котушки	Дюропласт мідь Сталь
Матеріал обмотки	мідь