


Розподільник з важелем TH-3-M5

Номер деталі: 6758

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Функція клапана	3/2 закритий моностабільний
Стандартна номінальна витрата	80 l/min
Пневматичне робоче з'єднання	M5
Робочий тиск	-0.95 bar...8 bar
Конструкція	Дискове сідло
Номінальний розмір	2 mm
Тип контролю	прямий
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [-:~:]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Сила приведення в дію	8 N
Вага продукту	37 g
Тип кріплення	з наскрізним отвором
Пневматичний порт 1	M5
Пневматичне з'єднання 2	M5
Матеріальні ущільнення	NBR
Матеріал корпусу	Цинк дитий під тиском