


# Розподільник передньої панелі SV-3-M5

Номер деталі: 6817

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
Функція клапана	3/2 закритий моностабільний
Спосіб приведення в дію	Вручну
Стандартна номінальна витрата	65 l/min
Робочий тиск	-0.095 МПа...0.8 МПа -0.95 bar...8 bar
Конструкція	Сідловий клапан зі зворотною пружиною
Тип скидання	Пружина механічна
Номінальний розмір	2 mm
Спосіб ущільнення	М'який
Положення монтажу	Будь-який
Тип контролю	прямий
Напрямок потоку	Не реверсивні
Перекриття	Позитивне перекриття
Захист від вибуху	Зона 1 (ATEX) Зона 2 (ATEX) Зона 21 (ATEX) Зона 22 (ATEX)
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Сила приведення в дію	12 N
Вага продукту	40 g
Тип кріплення	Монтаж на передній панелі з наскрізним отвором
Пневматичний порт 1	M5
Матеріальні ущільнення	NBR
Матеріал корпусу	Пластик Латунь