

Багатоканална пневморозетка KDVF-5

Номер деталі: 7562

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Номінальний розмір	4 mm
Робочий тиск	-0.95 bar...16 bar
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7::-]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура середовища	-10 °C...60 °C
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Вага продукту	21 g
Максимальна кількість підключень	5
Пневматичне з'єднання	PK-2 PK-3 PK-4
Колір	Сірий
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS