


Мікровимикач S-3-РК-3-В

Номер деталі: 7843

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Функція клапана	3/2 закритий моностабільний
Спосіб приведення в дію	механічно
Стандартна номінальна витрата	60 l/min
Пневматичне робоче з'єднання	РК-3
Робочий тиск	-0.95 bar...8 bar
Конструкція	Сідловий клапан зі зворотною пружиною
Тип скидання	Пружина механічна
Номінальний розмір	1.8 mm
Спосіб ущільнення	М'який
Положення монтажу	Будь-який
Тип контролю	прямий
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Сила приведення в дію	6 N
Вага продукту	7 g
Тип кріплення	з наскрізним отвором
Пневматичний порт 1	РК-3
Пневматичне з'єднання 2	РК-3
Матеріал корпусу	Пластик Латунь