



Вертикальна плата живлення VABF-S4-2-P1A14-G18

Номер деталі: 8000693

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Ширина	18 mm
На підставі норм	ISO 15407-2
Положення монтажу	Будь-який
Багатшарова будова пневматичної частини	Альтернативна подача тиску для 1 і 14
Робочий тиск	1 MPa 10 bar
Стандартна номінальна витрата	430 l/min
Знак CE (див. декларацію про відповідність)	Відповідно до директиви ЄС щодо низьковольтного обладнання
Знак UKCA (див. Декларацію відповідності)	Згідно з правилами Великобританії щодо електрообладнання
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Клас корозійної стійкості (CRC)	0 - відсутність корозійного напруження
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Ступінь захисту	IP65 NEMA 4
Температура навколишнього середовища	-5 °C...50 °C
Вага продукту	140 g
Тип кріплення, багаторівнева конструкція	На колекторній плиті на індивідуальну плату
Пневматичний порт 1	G1/8
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал корпусу	Алюміній литий під тиском