

З'єднувальна лінія NEBC-S1G25-K-2.0-N-S1G25

Номер деталі: 8001375

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Маркування кабелю	Без тримача позначки
Електричне підключення	25-pin Роз'єм прямий Sub D / Sub D
Електричне підключення 1, функція	Сторона польового пристрою
Електропідключення 1, проект	Прямокутний
Електричне підключення 1, тип підключення	Роз'єм
Електричне підключення 1, кабельна розетка	Пряма
Електропідключення 1, технологія підключення	Sub-D
Електричне підключення 1, кількість контактів/жил	25
Електричне підключення 1, використані контакти/жили	25
Електричне підключення 1, тип кріплення	2x гвинт 4-40 UNC
Електричне підключення 2, функція	Сторона управління
Електропідключення 2, проект	Прямокутник
Електричне підключення 2, тип підключення	Розетка
Електричне підключення 2, кабельна розетка	пряма
Електричне підключення 2, технологія підключення	Sub-D
Електричне підключення 2, кількість полюсів/проводів	25
Електричне підключення 2, використані піни/проводи	25
Електропідключення 2, тип кріплення	2x гвинт 4-40 UNC
Номінальна робоча напруга постійного струму	24 V
Струмове навантаження при 40 °C	1 A
Довжина кабелю	2 m
Властивості кабелю	Стандарт
Діаметр кабелю	7 mm
Склад кабелю	Екранований
Ступінь захисту	IP40
Примітка щодо ступеня захисту	в змонтованому стані
Температура навколишнього середовища	0 °C...70 °C
Знак CE (див. декларацію про відповідність)	Згідно директиви EC RoHS
Знак UKCA (див. Декларацію відповідності)	Відповідно до правил RoHS Великобританії
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III

Особливості	Значення
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Клас корозійної стійкості (CRC)	0 - відсутність корозійного напруження
Матеріал оболонки кабелю	PVC
Колір оболонки кабелю	Сірий
Кольор корпусу	Сірий