

З'єднувальна лінія NEBV-

Номер деталі: 8003577

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Додаткові функції	Зниження струму утримання Захисний контур
Маркування кабеля	Без тримача позначки
Частота підключення	50
Електричне підключення 1, функція	Сторона польового пристрою
Електропідключення 1, проект	Прямокутний
Електричне підключення 1, тип підключення	Розетка Розетка, вузька
Електричне підключення 1, кабельна розетка	Пряма Кутовий
Електропідключення 1, технологія підключення	Схема підключення ZC, саморіз Схема з'єднання ZC, метричний гвинт Схема підключення тип C згідно EN 175301-803 Sub-D
Електричне підключення 1, кількість контактів/жил	2 25 4 44
Електричне підключення 2, функція	Сторона управління
Електропідключення 2, проект	Прямокутник Круглий
Електричне підключення 2, тип підключення	кабель Роз'єм
Електричне підключення 2, кабельна розетка	пряма Кутовий
Електричне підключення 2, технологія підключення	Схема підключення ZB, саморіз M8x1 A-кодування згідно до EN 61076-2-104 відкритий кінець
Електричне підключення 2, кількість полюсів/проводів	2 25 3 44
Діапазон робочої напруги постійного струму	0 V...230 V
Діапазон робочої напруги змінного струму	0 V...230 V
Довжина кабелю	0.5 m...30 m

Особливості	Значення
Властивості кабелю	Стандарт підходить для енергетичних ланцюгів
Лінійка умов випробувань	Умови тестування за запитом
Знак CE (див. декларацію про відповідність)	Згідно директиви EU EMC Відповідно до директиви ЄС щодо низьковольтного обладнання Згідно директиви ЄС RoHS
Знак UKCA (див. Декларацію відповідності)	Згідно з інструкціями Великобританії щодо EMC Відповідно до правил RoHS Великобританії Згідно з правилами Великобританії щодо електрообладнання
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал оболонки кабелю	PVC TPE-U (PUR)
Колір оболонки кабелю	Сірий