


Роз'єм VABM-L1-18G-G38-10-G

Номер деталі: 8004905

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Ширина	19 mm
Положення монтажу	Будь-який
Максимальна кількість мість для певморозподільників	10
Дозвіл	c UL us - Recognized (OL)
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура зберігання	-20 °C...60 °C
Вага продукту	2661 g
Підключення пілотного повітря 12/14	G1/8
Під'єднання вихлопу пілотного повітря 82/84	G1/8
Пневматичний порт 1	G3/8
Пневматичний порт 3	G3/8
Пневматичне з'єднання 5	G3/8
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал з'єднувальної планки	Кований алюмінієвий сплав