

Модуль входів/виходів CDPX-EA-V2

Номер деталі: 8023321

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Глибина установки	34 mm
Висота	89 mm
Довжина	41 mm
Дозвіл	C-Tick с UL us - Listed (OL)
Знак CE (див. декларацію про відповідність)	Згідно директиви EU EMC Згідно директиви EC RoHS
Знак UKCA (див. Декларацію відповідності)	Згідно з інструкціями Великобританії щодо EMC Відповідно до правил RoHS Великобританії
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Температура зберігання	-20 °C...70 °C
Відносна вологість	5 - 85 % Не конденсується
Ступінь захисту	IP20
Температура навколишнього середовища	0 °C...50 °C
Вага продукту	80 g
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Цифрові входи, кількість	8
Цифрові входи, затримка вхідного сигналу	0,1 ms 3 ms 10 ms 20 ms
Цифрові входи, вхідна напруга/струм	24 VDC
Цифрові входи, номінальне значення для TRUE	12 - 30 V DC
Цифрові входи, номінальне значення для FALSE	0 V
Цифрові входи, електрична ізоляція	Так
Цифрові виходи, кількість	7
Цифрові виходи, контакт	1 реле
Цифрові виходи, вихідна напруга	12 - 30 V DC
Цифрові виходи, вихідний струм	0,5 A
Цифрові виходи, електрична ізоляція	Так
Цифрові виходи, захист від короткого замикання	так
Цифрові виходи, стійкість до перевантажень	Так