

Електромагнітна котушка VACS-C-C1-3W

Номер деталі: 8025338

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Положення монтажу	Будь-який
Відповідає стандарту	IEC 61010-1
Робочий цикл	100%
Клас ізоляції	H
Характеристики котушки	230/240 V AC: 50/60 Hz, пускова потужність 3,0 VA, утримуюча потужність 2,3 VA
Стійкість до стрибків напруги	4 kV
Ступінь забруднення	3
Допустимі коливання напруги	+/- 10 %
Дозвіл	c UL us - Recognized (OL)
Знак CE (див. декларацію про відповідність)	Відповідно до директиви ЄС щодо низьковольтного обладнання
Знак UKCA (див. Декларацію відповідності)	Згідно з правилами Великобританії щодо електрообладнання
Обмеження температури навколишнього середовища та носіїв	-10 - 50 °C
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура середовища	-10 °C...50 °C
Ступінь захисту	IP65
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Вага продукту	34.6 g
Електричне підключення	Форма C Відповідно до EN 175301-803
Тип кріплення	3 накатною гайкою
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал корпусу	PA Сталь
Матеріал магнітної котушки	мідь Сталь Thermoplast
Матеріал обмотки	мідь