

Плита монтажна VABM-B10-25-G12-4-P53

Номер деталі: 8026221

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Ширина	27.5 mm
Положення монтажу	Будь-який
Максимальна кількість мість для певморозподільників	4
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Вага продукту	422 g
Тип кріплення	3 монтажним кронштейном
Пневматичний порт 1	G1/2
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал з'єднувальної планки	Кований алюмінієвий сплав