


Плита монтажна VABM-B10-25-G12-3-P53-E

Номер деталі: 8026238

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Ширина	27.5 mm
Положення монтажу	Будь-який
Максимальна кількість мість для певморозподільників	3
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Вага продукту	340 g
Тип кріплення	3 монтажним кронштейном
Пневматичний порт 1	G1/2
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал з'єднувальної планки	Кований алюмінієвий сплав