

Блок підключення VABM-B10-25E-G12-8

Номер деталі: 8026249

FESTO



Технічні дані

| Особливості | Значення |
|---|----------------------------|
| Ширина | 27.5 mm |
| Положення монтажу | Будь-який |
| Максимальна кількість мість для певморозподільників | 8 |
| Клас корозійної стійкості (CRC) | 2 - помірний вплив корозії |
| Відповідність LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Вага продукту | 2709 g |
| Тип кріплення | з наскрізним отвором |
| Підключення пілотного повітря 12 | G1/8 |
| Під'єднання пілотного повітря 14 | G1/8 |
| Пневматичний порт 1 | G1/2 |
| Пневматичний порт 3 | G1/2 |
| Пневматичне з'єднання 5 | G1/2 |
| Інформація про матеріали | Відповідно до RoHS |
| Матеріал з'єднувальної планки | Кований алюмінієвий сплав |