

Плита монтажна VABM-B10-30-G34-9-P53

Номер деталі: 8026345

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Ширина	32 mm
Положення монтажу	Будь-який
Максимальна кількість мість для певморозподільників	9
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Вага продукту	1927 g
Тип кріплення	З монтажним кронштейном
Пневматичний порт 1	G3/4
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал з'єднувальної планки	Кований алюмінієвий сплав