

Плита монтажна VABM-B10-30-N34-5-P53

Номер деталі: 8026350

FESTO



Технічні дані

| Особливості | Значення |
|---|----------------------------|
| Ширина | 32 mm |
| Положення монтажу | Будь-який |
| Максимальна кількість мість для певморозподільників | 5 |
| Клас корозійної стійкості (CRC) | 2 - помірний вплив корозії |
| Відповідність LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Вага продукту | 1293 g |
| Тип кріплення | 3 монтажним кронштейном |
| Пневматичний порт 1 | 3/4 NPT |
| Інформація про матеріали | Відповідно до RoHS |
| Матеріал з'єднувальної планки | Кований алюмінієвий сплав |