

Блок підключення VABM-B10-30E-G34-8

Номер деталі: 8026365

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Ширина	32 mm
Положення монтажу	Будь-який
Максимальна кількість мість для певморозподільників	8
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Вага продукту	4665 g
Тип кріплення	з наскрізним отвором
Підключення пілотного повітря 12	G1/8
Під'єднання пілотного повітря 14	G1/8
Пневматичний порт 1	G3/4
Пневматичний порт 3	G3/4
Пневматичне з'єднання 5	G3/4
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал з'єднувальної планки	Кований алюмінієвий сплав