

Блок підключення VABM-B10-30S-N12-5-P3

Номер деталі: 8026425

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Ширина	32 mm
Положення монтажу	Будь-який
Максимальна кількість мість для певморозподільників	5
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Вага продукту	1313 g
Тип кріплення	з наскрізним отвором
Пневматичний порт 1	1/2 NPT
Пневматичний порт 3	1/2 NPT
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал з'єднувальної планки	Кований алюмінієвий сплав