


Гайка для профілю АВАН-8-1М4-5-Р2

Номер деталі: 8028500

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Положення монтажу	Будь-який
Розмір упаковки	2
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура навколишнього середовища	-40 °C...150 °C
Вага продукту	1 g
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал шліцевої гайки	високолегована сталь