

# Електромагнітна котушка VACN-N-A1-3A

Номер деталі: 8029135

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
Спосіб приведення в дію	електричний
Положення монтажу	Будь-який
Робочий цикл	100%
Клас ізоляції	F
Клас ізоляції емальованого проводу	F
Характеристики котушки	230 V AC: 50 Hz, пускова потужність 6,2 VA, утримуюча потужність 3,7 VA 230 V AC: 60 Hz, пускова потужність 4,9 VA, утримуюча потужність 2,9 VA
Стійкість до стрибків напруги	4 kV
Ступінь забруднення	3
Допустимі коливання напруги	+/- 10 %
Морська класифікація	Див. сертифікат
Знак CE (див. декларацію про відповідність)	Відповідно до директиви ЄС щодо низьковольтного обладнання
Знак UKCA (див. Декларацію відповідності)	Згідно з правилами Великобританії щодо електрообладнання
Орган сертифікації	DNV TAA000011J
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Ступінь захисту	IP65
Температура навколишнього середовища	-20 °C...60 °C
Вага продукту	95 g
Електричне підключення	Форма A відповідно до DIN EN 175301-803
Тип кріплення	3 накатною гайкою
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал корпусу	Пластик Сталь
Матеріал штекерних контактів	Латунь
Матеріал обмотки	мідь