


# Колекторна плита VABV-S1-2SB-N12

Номер деталі: 8029815

FESTO



## Технічні дані

| Особливості   | Значення  |
|---|---|
| Ширина  | 59 mm   |
| Вихлопна функція                                    | через дросельну плиту   |
| На підставі норм                                    | ISO 5599-1  |
| Максимальна кількість мість для певморозподільників | 1   |
| Робочий тиск  | 0 МПа...1 МПа<br>0 bar...10 bar                                 |
| Придатність для вакууму                             | Так   |
| Знак CE (див. декларацію про відповідність)         | Відповідно до директиви ЄС щодо низьковольтного обладнання      |
| Робоче середовище                                   | Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]          |
| Примітка щодо робочого/пілотного середовища         | Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації) |
| Клас корозійної стійкості (CRC)                     | 0 - відсутність корозійного напруження                          |
| Відповідність LABS                                  | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Температура зберігання                              | -20 °C...60 °C  |
| Температура середовища                              | -10 °C...50 °C  |
| Середовище пілота                                   | Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                 |
| Температура навколишнього середовища                | -10 °C...50 °C  |
| Вага продукту                                       | 670 g   |
| Пневматичне з'єднання 2                             | 1/2 NPT   |
| Пневматичне з'єднання 4                             | 1/2 NPT   |
| Інформація про матеріали                            | Відповідно до RoHS  |
| Матеріал монтажної плити                            | Алюміній литий під тиском                                       |