

T-подібний фітинг NPFC-T-R38-2G38-MFF

Номер деталі: 8030243

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Матеріал різьбового з'єднання	Нікельована латунь
Розмір упаковки	10
Робочий тиск	-0.95 bar...50 bar
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [-:~:]
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура навколишнього середовища	-20 °C...150 °C
Вага продукту	65.9 g
Пневматичний порт 1	R3/8
Пневматичне з'єднання 2	G3/8
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS