

Подвійний ніпель NPFC-D-R18-R14-M

Номер деталі: 8030279

FESTO



Технічні дані

| Особливості | Значення |
|--------------------------------------|--|
| Матеріал різьбового з'єднання | Нікельована латунь |
| Розмір упаковки | 10 |
| Робочий тиск | -0.95 bar...50 bar |
| Робоче середовище | Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [-:~:] |
| Клас корозійної стійкості (CRC) | 1 - низький опір корозії |
| Відповідність LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Температура навколишнього середовища | -20 °C...150 °C |
| Вага продукту | 14.7 g |
| Пневматичний порт 1 | R1/8 |
| Пневматичне з'єднання 2 | R1/4 |
| Інформація про матеріали | Відповідно до RoHS |