

Одноосьова система YXCS

Номер деталі: 8031049

FESTO



Технічні дані

| Особливості | Значення |
|--|--|
| Необхідна рівність монтажних поверхонь | 0.1 mm/m |
| Положення монтажу | Горизонтальне |
| Конструкція | Одноосьова система з електричними модулями керування |
| Робочий цикл | 100% |
| Відповідність LABS | VDMA 24364 Зона III |
| Температура зберігання | -20 °C...60 °C |
| Відносна вологість | 0 - 90 % |
| Температура навколишнього середовища | 5 °C...45 °C |
| Міжсервісний інтервал | 2500 km |
| Інформація про матеріали | Відповідно до RoHS |
| Матеріал адаптерної плити | Анодований алюміній |
| Матеріал монтажного кронштейна | Високолегована нержавіюча сталь |
| Матеріал напрямних для кабеля | PA посилений |