


# Плоский портал YXCF-4

Номер деталі: 8032548

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
Необхідна рівність монтажних поверхонь	0.1 mm/m
Необхідна паралельність монтажних поверхонь	0.1 mm/m
Положення монтажу	Горизонтальне
Конструкція	Плоска портална система з електричними модулями керування
Робочий цикл	100%
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Температура зберігання	-20 °C...60 °C
Відносна вологість	0 - 90 %
Температура навколишнього середовища	5 °C...45 °C
Міжсервісний інтервал	2500 km
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал адаптерної плити	Анодований алюміній Сталь, покрита
Матеріал монтажного кронштейна	Високолегована нержавіюча сталь
Матеріал напрямних для кабеля	РА посилений