


Кінцева плита VABE-S1-1LZ-G12

Номер деталі: 8032660

FESTO



Технічні дані

| Особливості | Значення |
|---|---|
| Ширина | 44 mm |
| Вихлопна функція | через дросельну плиту |
| На підставі норм | ISO 5599-1 |
| Робочий тиск | 0 МПа...1 МПа 0 bar...10 bar |
| Придатність для вакууму | Так |
| Знак CE (див. декларацію про відповідність) | Відповідно до директиви ЄС щодо низьковольтного обладнання |
| Робоче середовище | Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Примітка щодо робочого/пілотного середовища | Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації) |
| Клас корозійної стійкості (CRC) | 0 - відсутність корозійного напруження |
| Відповідність LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Температура зберігання | -20 °C...60 °C |
| Температура середовища | -10 °C...50 °C |
| Середовище пілота | Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Температура навколишнього середовища | -10 °C...50 °C |
| Вага продукту | 400 g |
| Тип кріплення | з наскрізним отвором для гвинта M6 |
| Підключення пілотного повітря 12/14 | G1/4 |
| Пневматичний порт 1 | G1/2 |
| Пневматичний порт 3 | G1/2 |
| Пневматичне з'єднання 5 | G1/2 |
| Інформація про матеріали | Відповідно до RoHS |
| Матеріал торцевої пластини | Алюміній литий під тиском |