


# Кінцева плита VABE-S1-2L-N34

Номер деталі: 8032667

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
Ширина	44 mm
Вихлопна функція	через дросельну плиту
На підставі норм	ISO 5599-1
Робочий тиск	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
Придатність для вакууму	Так
Знак CE (див. декларацію про відповідність)	Відповідно до директиви ЄС щодо низьковольтного обладнання
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Клас корозійної стійкості (CRC)	0 - відсутність корозійного напруження
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура зберігання	-20 °C...60 °C
Температура середовища	-10 °C...50 °C
Середовище пілота	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Температура навколишнього середовища	-10 °C...50 °C
Вага продукту	360 g
Тип кріплення	з наскрізним отвором для гвинта M6
Пневматичний порт 1	3/4 NPT
Пневматичний порт 3	3/4 NPT
Пневматичне з'єднання 5	3/4 NPT
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал торцевої пластини	Алюміній литий під тиском