

Кріплення NEAU-A-N8-1

Номер деталі: 8032868

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	1
Конструкція	Для пазу типу T
Тип кріплення	Кріплення у T-подібний паз Уздовж і впоперек пазу типу T Можна вставляти в паз зверху
Температура навколишнього середовища	-25 °C...85 °C
Температура зберігання	-25 °C...85 °C
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Матеріал корпусу	РА-посилений
Матеріал гвинтів	високолегована нержавіюча сталь
Матеріал шліцевої гайки	Нікельована латунь