

# Кріплення NEAU-A-N8-2

Номер деталі: 8032869

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                          | Значення  |
|--------------------------------------|---|
| Розмір                               | 2   |
| Конструкція                          | Для пазу типу T   |
| Тип кріплення                        | Кріплення у T-подібний паз<br>Уздовж і впоперек пазу типу T<br>Можна вставляти в паз зверху |
| Температура навколишнього середовища | -25 °C...85 °C  |
| Температура зберігання               | -25 °C...85 °C  |
| Відповідність LABS                   | VDMA24364-B2-L  |
| Інформація про матеріали             | Відповідно до RoHS  |
| Клас корозійної стійкості (CRC)      | 2 - помірний вплив корозії  |
| Матеріал корпусу                     | РА-посилений  |
| Матеріал гвинтів                     | високолегована нержавіюча сталь   |
| Матеріал шліцевої гайки              | Нікельована латунь  |