

Монтажна плата VABS-S2-1S-G38-R3-EX1E

Номер деталі: 8033159

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Ширина	42 mm
На підставі норм	ISO 5599-2
Положення монтажу	Будь-який
Контроль подачі повітря	Зовнішній
Робочий тиск	-0.09 МПа...1 МПа -0.9 bar...10 bar
Діапазон робочої напруги постійного струму	24 V
Стійкість до стрибків напруги	0.8 kV
Струмове навантаження при 40 °C	2 A
Ступінь забруднення	3
Знак CE (див. декларацію про відповідність)	Відповідно до директиви ЄС про вибухозахист (ATEX)
Захист від вибуху	Зона 2 (ATEX)
ATEX-категорія, газ	II 3G
Тип захисту Ex для газу	Ex nA IIC T3 X Gc
Температура навколишнього середовища	-5°C ≤ Ta ≤ +50°C -5 °C...50 °C
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Клас корозійної стійкості (CRC)	0 - відсутність корозійного напруження
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Ступінь захисту	IP65 NEMA 4 в змонтованому стані
Вага продукту	386 g
Тип кріплення	з наскрізним отвором
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал монтажної плити	Алюміній литий під тиском