


Монтажна плита VMPA2-FB-AP-2-1-RV

Номер деталі: 8034548

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Ширина	51 mm 21 mm
Довжина	107.3 mm
Максимальна кількість мість для певморозподільників	2
Робочий тиск	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Пілотний тиск	0.3 MPa...0.8 MPa 3 bar...8 bar
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Клас корозійної стійкості (CRC)	0 - відсутність корозійного напруження
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура навколишнього середовища	-5 °C...50 °C
Вага продукту	190 g
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал монтажної плити	Алюміній литий під тиском