

Пластикова трубка PAN-R-28X2,5-SW

Номер деталі: 8036208

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Зовнішній Ø	28 mm
Радіус вигину, що залежить від витрати	350 mm
Внутрішній Ø	23 mm
Робочий тиск у повному температурному діапазоні	-0.095 MPa...0.8 MPa -0.95 bar...8 bar
Робочий тиск у всьому діапазоні температур	-13.775 psi...116 psi
Робочий тиск в залежності від температури	-0.095 MPa...1.4 MPa -0.95 bar...14 bar -13.775 psi...203 psi
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура навколишнього середовища	-30 °C...80 °C
Вага виробу за довжиною	0.207 kg/m
Пневматичне з'єднання	Для цангового фітинга - зовнішній Ø 28 мм
Колір	Чорний
Твердість по шкалі Shore	D 62 +/-3
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал трубки	TPE-A