

Плита живлення VABF-S1-1-P1A12-G12

Номер деталі: 8037653

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Ширина	44 mm
Вихлопна функція	через дросельну плиту
На підставі норм	ISO 5599-1
Максимальна кількість мість для певморозподільників	1
Робочий тиск	0 МПа...1 МПа 0 bar...10 bar
Придатність для вакууму	Так
Знак CE (див. декларацію про відповідність)	Відповідно до директиви ЄС щодо низьковольтного обладнання
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Клас корозійної стійкості (CRC)	0 - відсутність корозійного напруження
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура зберігання	-20 °C...60 °C
Температура середовища	-10 °C...50 °C
Середовище пілота	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Температура навколишнього середовища	-10 °C...50 °C
Вага продукту	650 g
Пневматичний порт 1	G1/2
Пневматичний порт 3	G1/2
Пневматичне з'єднання 5	G1/2
Матеріал вихлопної плити	PA
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал живлючої плити	Алюміній литий під тиском