

Зворотній клапан VMPA14-RV

Номер деталі: 8039820

FESTO



Технічні дані

| Особливості | Значення |
|--|---|
| Функція клапана | Керована функція неповернення |
| Спосіб приведення в дію | пневматичний |
| Тип кріплення | Кліпса |
| Стандартна номінальна витрата | 350 l/min |
| Робочий тиск | 0.05 МПа...0.8 МПа 0.5 bar...8 bar |
| Пілотний тиск | 0.05 МПа...0.8 МПа 0.5 bar...8 bar |
| Тиск пілотів | 7.25 psi...116 psi |
| Температура навколишнього середовища | -5 °C...50 °C |
| Матеріал корпусу | РОРМ |
| Робоче середовище | Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Положення монтажу | Будь-який |
| Спосіб запуску, функція контрольованого зворотного клапана | пневматичний |
| Робочий тиску у повному температурному діапазоні | 0.5 bar...8 bar |
| Примітка щодо робочого/пілотного середовища | Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації) |
| Клас корозійної стійкості (CRC) | 4 - особливо сильний опір корозії |
| Відповідність LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Температура зберігання | -20 °C...40 °C |
| Температура середовища | -5 °C...50 °C |
| Середовище пілота | Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Вага продукту | 0.17 g |
| Інформація про матеріали | Відповідно до RoHS |
| Матеріальні ущільнення | NBR |