

Кабельний ввід NEFU-D12G4-R3DW4

Номер деталі: 8040457

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Довжина	40,1 мм
Відповідає стандарту	EN 61076-2-101 IEC 60603-7-3
Тип кріплення	міцно закручений
Електричне підключення 1	Розетка пряма, M12x1, 4-ріп, D-кодування
Електричне підключення 2	Розетка кутова, RJ45, 4-контактна
Діапазон робочої напруги постійного струму	0 V...30 V
Струмове навантаження при 40 °C	2 A
Стійкість до стрибків напруги	0.8 kV
Властивості передачі	Відповідає категорії 5, EN 50173, клас D Згідно з категорією 5, ISO/IEC 11801, клас D
Ступінь захисту	IP20 IP65 IP67
Температура навколишнього середовища	-5 °C...60 °C
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Ступінь забруднення	3
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Матеріал корпусу	Нікельована латунь РА Цинк дитий під тиском
Кольор корпусу	Чорний
Матеріал штекерних контактів	Латунь Позолочений