


Кабельний ввід NEFU-D12G4-D12DG4

Номер деталі: 8040459

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Відповідає стандарту	EN 61076-2-101
Тип кріплення	міцно закручений
Електричне підключення 1	Розетка пряма, M12x1, 4-pin, D-кодування
Електричне підключення 2	Розетка пряма, M12x1, 4-pin, D-кодування
Діапазон робочої напруги постійного струму	0 V...30 V
Струмове навантаження при 40 °C	4 A
Стійкість до стрибків напруги	0.8 kV
Властивості передачі	Відповідає категорії 5, EN 50173, клас D Згідно з категорією 5, ISO/IEC 11801, клас D
Ступінь захисту	IP65 IP67
Температура навколишнього середовища	-25 °C...85 °C
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Ступінь забруднення	3
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Матеріал корпусу	Нікельована латунь
Кольор корпусу	срібло
Матеріал штекерних контактів	Латунь Позолочений