

Електромагнітна котушка VACC-S18-120-A1-1

Номер деталі: 8040580

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Спосіб приведення в дію	електричний
Положення монтажу	Будь-який
Індикатор положення перемикача	Немає
Робочий цикл	100%
Клас ізоляції	H
Характеристики котушки	24 V DC: 12,0 W
Допустимі коливання напруги	-15 % / +10 %
Клас корозійної стійкості (CRC)	4 - особливо сильний опір корозії
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Ступінь захисту	IP65
Температура навколишнього середовища	-20 °C...60 °C
Вага продукту	530 g
Електричне підключення	Форма A Роз'єм Відповідно до EN 175301-803
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал магнітної котушки	PA Сталь