

Електромагнітна котушка VACC-S18-120-A1-2A

Номер деталі: 8040582

FESTO



Технічні дані

| Особливості | Значення |
|---|--|
| Спосіб приведення в дію | електричний |
| Положення монтажу | Будь-який |
| Індикатор положення перемикача | Немає |
| Робочий цикл | 100% |
| Клас ізоляції | H |
| Характеристики котушки | 110 V AC: 50/60 Hz, потужність 12,0 VA |
| Допустимі коливання напруги | -15 % / +10 % |
| Знак CE (див. декларацію про відповідність) | Відповідно до директиви ЄС щодо низьковольтного обладнання |
| Знак UKCA (див. Декларацію відповідності) | Згідно з правилами Великобританії щодо електрообладнання |
| Клас корозійної стійкості (CRC) | 4 - особливо сильний опір корозії |
| Відповідність LABS | VDMA 24364 Зона III |
| Ступінь захисту | IP65 |
| Температура навколишнього середовища | -20 °C...60 °C |
| Вага продукту | 530 g |
| Електричне підключення | Форма A Роз'єм Відповідно до EN 175301-803 |
| Інформація про матеріали | Відповідно до RoHS |
| Матеріал магнітної котушки | PA Сталь |