

# Електромагнітна котушка VACC-S18-120-A1-3A

Номер деталі: 8040584

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
Спосіб приведення в дію	електричний
Положення монтажу	Будь-який
Індикатор положення перемикача	Немає
Робочий цикл	100%
Клас ізоляції	H
Характеристики котушки	230 V AC: 50/60 Hz, потужність 12,0 VA
Допустимі коливання напруги	-15 % / +10 %
Знак CE (див. декларацію про відповідність)	Відповідно до директиви ЄС щодо низьковольтного обладнання
Знак UKCA (див. Декларацію відповідності)	Згідно з правилами Великобританії щодо електрообладнання
Клас корозійної стійкості (CRC)	4 - особливо сильний опір корозії
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Ступінь захисту	IP65
Температура навколишнього середовища	-20 °C...60 °C
Вага продукту	530 g
Електричне підключення	Форма A Роз'єм Відповідно до EN 175301-803
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал магнітної котушки	PA Сталь