


Розподільник з роликівим важелем VMEF-RT-M32-M-N18

Номер деталі: 8047098

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Функція клапана	3/2 моностабільний
Спосіб приведення в дію	механічно
Ширина	20 mm
Стандартна номінальна витрата	750 l/min
Пневматичне робоче з'єднання	1/8 NPT
Робочий тиск	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar
Конструкція	роликівий важіль Дискове сідло
Тип скидання	Пружина механічна
Максимальний ліміт ходу (жорсткий)	6.3 mm
Номінальний розмір	5.6 mm
Примітка до застосування	2ризик застрягання
Спосіб ущільнення	М'який
Положення монтажу	Будь-який
Тип контролю	прямий
Напрямок потоку	Реверсивний
Перекриття	нульове перекриття
Максимальна швидкість спрацьовування з бічним приводом	1.4 m/s
Максимальна частота перемикачів	3 Hz
Кут кулачка	30 deg
Захист від вибуху	Зона 1 (ATEX) Зона 2 (ATEX) Зона 21 (ATEX) Зона 22 (ATEX)
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура середовища	-10 °C...60 °C
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Примітка щодо температури навколишнього середовища	Вплив тепла на зношування
Сила приведення в дію	35.2 N

Особливості	Значення
Вага продукту	209 g
Тип кріплення	з наскрізним отвором
Пневматичний порт 1	1/8 NPT
Пневматичне з'єднання 2	1/8 NPT
Пневматичний порт 3	1/8 NPT
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал кріплення привода	Оцинкована сталь
Матеріальні ущільнення	NBR
Матеріал корпусу	Анодований алюмінієвий сплав