

Нерегульованого дросель VFFG-T-F6-11

Номер деталі: 8047356

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Функція клапана	Функція дроселя
Тип кріплення	Різьбове
Робочий тиск	-0.09 МПа...1 МПа -0.9 bar...10 bar
Температура навколишнього середовища	-5 °C...60 °C
Дозвіл	c UL us - Recognized (OL)
Розмір	Для \varnothing 5,8 мм
Номинальний розмір	1.15 mm
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура зберігання	-10 °C...60 °C
Вага продукту	1.2 g
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS